

品番 : EA653B-30B

品名 : φ53x124mm ブロワー(スタンドタイプ)



販売価格	1,540円(税抜) / 1,694円(税込)		
カタログ価格	1,540円(税抜) / 1,694円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/01/13 14:34現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



強力エアでゴミを吹き飛ばすマルチノズル仕様のシリコン製ブロワー

#### 仕様

メーカー	ハクバ写真産業(HAKUBA)	型番	KMC-96BK
ポンプ径	φ53mm	ノズル長	約22mm
全長	約146mm(ロングノズル装着時) 約124mm(ソフトショートノズル装着時)	重量	約56g(付属品を全て含む)
材質	本体、ソフトショートノズル:シリコングム ロングノズル:PP ブラシ:ナイロン		

メンテナンス対象や場所に合わせ、ノズルを簡単に交換可能。

広範囲の清掃にはブラシの装着も可能なロングノズル、精密な細部には傷つけにくいシリコン製ショートノズルが活躍。様々な機材のクリーニングがカバーできます。

手のひらにフィットして握りやすいグリップデザインで、表面に施した立体ラインがポンピング時の滑りを防ぎ、狙った場所にしっかりと風を送ることができます。

経年劣化に強く耐久性に優れたシリコングムを採用。気になるゴム臭さがほとんどなく、気持ちよくメンテナンス作業を行えます。

ブロワーの底部は、テーブルの上などに立てて置きやすい幅広のスタンド形状。

本体のノズル付け根と着脱式ブラシに、それぞれ持ち運びに便利なストラップホール付き。※画像のハンドストラップは付属していません。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.