

品番：EA657-165NF

品名：726x445x271mm/内寸 防水ケース(黒/ウレタン無)



販売価格	75,100円(税抜) / 82,610円(税込)		
カタログ価格	75,100円(税抜) / 82,610円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/06/24 13:01現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1561ページ		



品名	EA657-165NF
メーカー	PELICAN PRODUCTS
シリーズ	プロテクター (PROTECTOR)
型番	1650NF
サイズ	(内寸)726×445×271(H)mm、 (外寸)802×520×316(H)mm
容量	87L
重量	10.9kg
材質	ポリプロピレン
防水性能	IP67
使用温度範囲	-40℃～99℃
色	黒

仕様

メーカー	PELICANPRODUCTS	型番	1650NF
シリーズ	プロテクター (PROTECTOR)	サイズ	(内寸)726×445×271(H)mm、 (外寸)802×520×316(H)mm
容量	87L	重量	10.9kg
材質	ポリプロピレン	防水性能	IP67
使用温度範囲	-40℃～99℃	色	黒

防水防塵性、耐候性、耐衝撃性に優れており、あらゆる場所で使用できます。

ダブル・スローラッチ(2段階掛け金式)で軽い力でケースの開閉が可能です。衝撃にも強く落下時にケースが開くのを防ぎます。

自動気圧調整用バルブにより、自動的にケース内外の圧力を均一にします。

内部のOリングにより水や湿気、ホコリをシャットアウトします。

ステンレス製の南京錠受けプロテクターでセキュリティ性能を高めています。

ツル径φ9mm以下の南京錠で施錠可能

カートハンドル、ダブルキャスター付

ウレタンなし

代替品



品番 EA657-165
コメント 同サイズ ウレタン付

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.