

品番：**EA661A**

品名：375x265x305mm ハンディボックス



販売価格	20,800円 (税抜) / 22,880円(税込)		
カタログ価格	20,800円(税抜) / 22,880円(税込)		
在庫数	最新在庫: 24 (2026/03/24 01:05現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1547ページ		



パーツケース4個と車載&保管・持ち運びに便利なハンディーボックスのセット

仕様

材質	ボックス:ポリプロピレン パーツケース:ポリプロピレン	ハンディーボックスサイズ(mm)	375×265×310(H)
付属パーツケースサイズ(mm)	外寸:338×261×57(H) 内寸:315×220×47(H)	付属パーツケース	EA661A-1×2, EA661A-2×2

パーツケース4個と車載&保管・持ち運びに便利なハンディーボックスのセット

ボックス裏側に壁掛け用の穴があります

落下防止ストッパー付。ボックスを傾けても中のパーツケースは落ちません。(ケースを引き出すときは少し持ち上げてください)

積み重ね可能

ボックスは横方向に連結が可能

【付属パーツケース特長】

- ・丈夫で使いやすいベーシックな『Assorter』シリーズパーツケース
- ・フタは開閉がスムーズなスライドラッチ式
- ・パートトレ内の小物がトレイから出ないように蓋に溝がついています
- ・別売アクセサリーのパートトレで内容物に合わせたカスタマイズも可能(別売品番:EA661AA-51~-60, EA661AC-61~-63)

●ポリプロピレン(PP)…外見はポリエチレンに似ていますが、最も硬質で引っ張りの強さがあります。比重も0.9~0.92と汎用プラスチックの

中では最も軽いのも特徴です。耐熱性は高く110℃くらいです。また、絶縁性が高く薬品にも強いという性質を持っています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.