

品番 : EA67-1

品名 : [42個組] 工具セット



| | | | |
|---------|------------------------------|------|----|
| 販売価格 | 52,500円(税抜)／57,750円(税込) | | |
| カタログ価格 | 52,500円(税抜)／57,750円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/02/07 05:01現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St |
| カタログページ | | | |



仕様

| | | | |
|----------------------|---|--------------------|--|
| メーカー | SIGNET(シグネット) | 型番 | 800S-5025MOBI |
| 入組数 | 42 | 総重量 | 10.2kg |
| (1/2")ソケット | 10・12・13・14・17・19・21・22・24・27・30/32)ラチエットハンドル | 全長:245mm | |
| (1/2")エキステンションバー | 全長:50・125mm | (1/2")スピナーハンドル | 全長:250mm |
| メガネレンチ | 10×12・11×13・14×17・19×21・22×24mm(内S10外S12) | 10・12・13・14・17mm | |
| モンキーレンチ | 250mm | スリップジョイントプライヤー | 200mm |
| 強力ニッパー | 160mm | ボール付ロング六角棒レンチ(9本組) | 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm |
| ソフトグリップドライバーセット(差替式) | 差替式ハンドル 両頭ビット(+1/+2/+3/-5) | ミニラチエットセット | ミニラチエット プラスビット:#1・2・3 マイナスビット:4・6mm HEXビット:4・5・6mm |
| 真鍮ハンマー | ヘッド重量:450g | ケース | 外寸:464(W)×376(D)×158(H)mm 内寸:445(W)×335(D)×110(H)mm 材質:ABS樹脂 積み重ね数:推奨3個まで |

ケースは軽量で持ち運びしやすい強化樹脂ボックスです。

取っ手は縦横にそれぞれ備えられており、積み重ねができる形状です。

セキュリティ対策の鍵穴付きです。(ダイヤル鍵などを別途ご購入ください)

サイズが異なるツールポケットが2枚付属しております。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.