

品番：EA687DB-1

品名：1/4"・3/8"・1/2"DR ソケットレンチセット



販売価格	36,200円(税抜) / 39,820円(税込)		
カタログ価格	36,200円(税抜) / 39,820円(税込)		
在庫数	最新在庫: 21 (2026/04/10 04:25現在)		
商品入数	1	販売単位	組
カタログページ	0412ページ		



仕様

メーカー	SATA	型番	09014
<セット内容>	124点	差込角	1/4"・3/8"・1/2"
ミリソケット(六角)	(1/4"): 4・5・6・7・8・9・10・11・12・13mm (3/8"): 9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm  (1/2"): 20・21・22・24・27・30・32・34mm	インチソケット(六角)	(1/4"): 5/32"・3/16"・7/32"・1/4" ・9/32"・5/16"・11/32"・3/8"・7/16"・1/2" (3/8"): 3/8"・7/16"・1/2"・9/16" ・5/8"・11/16"・3/4"・13/16"・7/8" (1/2"): 5/16"・1"・1-1/16"・1-1/4"
ディープソケット(六角)	(1/4"): 8・10・12mm (3/8"): 13・14・15・16・17・18・19mm	ビットソケット(3/8")	(+): #1・#2、(-): 5.5・6.5mm TORX: T20・T30・T40 ポジドライブ: #1、#2 TORX(イジリ止付): T45・T50・T55・T60 Hex: 3・4・5・6mm
ビットアダプター	六角対辺1/4"	TORXビット(イジリ止付)	T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40 (1/4")
片目片口スパナ(12角)	8・9・10・11・12・13・14・17・18・19mm	ラチェットハンドル	1/4"・3/8"・1/2"
ドライバーハンドル	150mm(1/4")	エクステンションバー	50mm(1/4")、75・150mm(3/8")、 125・250mm(1/2")
ユニバーサルジョイント	1/4"・3/8"・1/2"	スクリュードライバー	(-)6x150mm・8x200mm、(+)

			#2x150mm
アジャスタブルレンチ	10"	ソケットアダプター	凹1/2"×凸3/8"・凹3/8"×凸1/4"
コンビネーションレンチ	15・16mm	エキストラクターセット	φ3.3・5.3・6.4・8.8・11.2mm
アダプター	3WAY(凹1/2"×凸3/8"・凹3/8"×凸1/2")	ケースサイズ	570×390×100mm

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.