

品番：EA688MD-1

品名：5- 25N.m(3/8"DR) トルクレンチ(ラチェット式)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 14,000円(税抜)／ 15,400円(税込)     |      |   |
| カタログ価格  | 14,000円(税抜)／15,400円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 (2025/05/17 22:17現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ |                              |      |   |



＜トルクレンチの種類＞

- ・アジャスタブル型  
調整する部分をあらかじめセットし、トルク値に達した時、音や振動で知らせるタイプ。トルク値を調整可能な範囲で設定トルクを超えます。調整範囲内に達すると自動的にロックします。
- ・ダイヤル型  
トルク値をダイヤル式のメモリで表示するようにしたものです。調整範囲で設定したトルク値に達すると、自動的にトルク値の表示がストップします。
- ・プリセット型  
トルク設定は、両端のリングを回して調整し、トルクレンジで表示される値を確認してから使用します。多数のセット等を備えるのが一般的です。

片手で操作できるクイックアジャスタブル構造

仕様

|           |      |            |       |
|-----------|------|------------|-------|
| メーカー      | SATA | 型番         | 96212 |
| 差込角       | 3/8” | トルク範囲(N・m) | 5～25  |
| 最小目盛(N・m) | 0.1  | 全長(mm)     | 268   |
| 重量(g)     | 630  | 精度         | ±3%   |

|                       |
|-----------------------|
| ラチェット部は左右切替式          |
| 測定方向は右方向(時計回り)のみです。   |
| 片手で操作できるクイックアジャスタブル構造 |

代替品

|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
|  | 品番<br>EA723TA-2<br>コメント<br>メモリご確認下さい。 |
|--|---------------------------------------|

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.

