品番: EA688MD-12

品名: 40-200N.m(1/2"DR) トルクレンチ(ラチェット式)



販売価格	15,500円 (税抜)/ 17,050円(税込)				
カタログ価 格	15,500円(税抜)/17,050円(税込)				
在庫数	最新在庫: 0 (2025/08/23 16:52現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ					











片手で操作できるクイックアジャスタブル構造

仕様

メーカー	SATA	型番	96312
差込角	1/2"	トルク範囲(N·m)	40~200
最小目盛(N·m)	1.0	全長(mm)	555
重量(g)	1850	精度	±3%

ラチェット部は左右切替式

測定方向は右方向(時計回り)のみです。

片手で操作できるクイックアジャスタブル構造

代替品



品番 EA723TA-4

コメント メーカー違い、仕様をご確認ください

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.