

品番 : EA688MD-17

品名 : 160-800N·m(3/4"DR) トルクレンチ(ラチエット式)



販売価格	58,600円(税抜)／64,460円(税込)		
カタログ価格	58,600円(税抜)／64,460円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/15 23:58現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ			



片手で操作できるクイックアジャスタブル構造

仕様

メーカー	SATA	型番	96412
差込角	3/4"	トルク範囲(N·m)	160~800
最小目盛(N·m)	2.5	全長(mm)	1075
重量(g)	6350	精度	±3%

ラチエット部は左右切替式

測定方向は右方向(時計回り)のみです

片手で操作できるクイックアジャスタブル構造

代替品



品番 EA723TA-8

コメント トルク範囲:150-750N·m

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.