

品番 : EA689SW-1

品名 : [72個組]ツールワゴン付工具セット(トレー入)



販売価格	185,000円(税抜) / 203,500円(税込)		
カタログ価格	185,000円(税抜) / 203,500円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/14 00:42現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ			



こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問合せください。

こちらの商品は車上渡し品です。

## 仕様

メーカー	SATA	型番	※ESCOオリジナルセット品
入組み点数	72	※注意※	重量物のため、商品のお届けが車上渡しになる場合があります。

・ツールワゴンと6種類の工具セットの組合せ商品  
ワゴンの引出し(上部5段)には工具セットが3セットぴったりと収まります。

・ポリエチレン・EVAのトレー付きで工具の整理・管理が簡単  
・ツールワゴン側面には開閉ふた式のドライバー差し付き  
・鍵2本付き

※トレーは商品が順次、モデルチェンジになります。

## <セット内容>

### 【トレー1:27個組・差込角:1/2"]

・ソケット(6角):10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24・27・30・32・34mm  
・ディープソケット(6角):10・13・17・18・19・21・22・24mm  
・ラチェットハンドル 250mm  
・エクステンションバー 250mm  
・ユニバーサルジョイント 68mm  
・トレータイプ:375×180×45(H)mm

### 【トレー2:23個組】

・片目片口スパナ(12ポイント):6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm

- ・六角棒レンチ(ボールポイント付):1.5・2.0・2.5・3・4・5・6・8・10mm
- ・トレーイ:375×180×45(H)mm

#### 【トレー3:4個組】

- ・160mm ラジオペンチ
- ・160mm ニッパー
- ・150mm ニッパー(バネ付)
- ・200mm ペンチ
- ・トレーイ:375×180×45(H)mm

#### 【トレー4:5個組】

- ・200mm モンキーレンチ
- ・250mm モンキーレンチ
- ・150mm ラジオペンチ
- ・175mm ロッキングプライヤー(カーブジョー)
- ・150mm ロッキングプライヤー(ロングノーズ)
- ・トレーイ:375×180×45(H)mm

#### 【トレー5:9個組】

- ・(+ドライバー:#1×5.0mm(軸長:75mm)、#2×6.0mm(軸長:100mm)、#3×8.0mm(軸長:150mm)
- ・(-ドライバー:3.0×0.6mm(軸長:75mm)、5.0×1.0mm(軸長:75mm)、6.0×1.2mm(軸長:100mm)、8.0×1.6mm(軸長:150mm)
- ・(+スタビドライバー:#2×6.0mm(軸長:38mm)
- ・(-スタビドライバー:6.0×1.2mm(軸長:38mm)
- ・トレーイ:375×180×45(H)mm

#### 【トレー6:4個組】

- ・ピンポンチセット
  - 4×120mm センターポンチ
  - 3×120mm テーパーピンポンチ
  - 4×150mm ピンポンチ
  - 5×129mm エボシタガネ
  - 12×129mm 平タガネ
- ・シクネスゲージ:0.02・0.03・0.04・0.05・0.06・0.07・0.08・0.09・0.10・0.13・0.15・0.18・0.20・0.23・0.25・0.28・0.30・0.33・0.38・0.40・0.45・0.50・0.55・0.60・0.63・0.65・0.70・0.75・0.80・0.85・0.90・1.00mm
- ・ボールピンハンマー
- ・プラスチックハンマー
- ・トレーイ:375×180×45(H)mm

#### 【ツールワゴン】

- ・サイズ:680(W)×458(D)×860(H)mm
- ・引出し内寸:
  - 小:568(W)×380(D)×62(H)mm×5段、
  - 大:568(W)×380(D)×142(H)mm×2段
- ・材質:スチール
- ・重量:78.5kg

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.