品番: EA689SZ-1A

品名:[194個組]ツールワゴン付工具セット



販売価格	<b>196,000円</b> (税抜)/ 215,600円(税込)				
カタログ価 格	196,000円(税抜)/215,600円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>2</b> (2025/11/06 05:46現在)				
商品入数	1	販売単位	St		
カタログページ					











こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問合せください。

#### こちらの商品は車上渡し品です。

ツールワゴンと12種類の工具セットの組合わせ商品 ワゴンの引出し(上部3段)には1段につき工具セットが3セットぴったりと収まります

# 仕様

メーカー	SATA	型番	※ESCOオリジナルセット品
入組み点数	194		

## <セット内容>

- ・(1/4")ソケットレンチセット
- ・(3/8")ソケットレンチセット
- ・(1/2")ソケットレンチセット
- 両口スパナセット
- ・片目片口スパナセット
- ・片目片ロスパナ&キーレンチセット
- ・プライヤーセット
- ・スナップリングプライヤーセット
- ・モンキーレンチ&プライヤーセット
- ・ドライバーセット
- ・やすりセット
- ・ハンマー&ピンポンチセット
- ・ツールワゴン

# 【(1/4")ソケットレンチセット】

·差込角:1/4"

- ·ソケット(6角)…3.5mm、4mm、4.5mm、5mm、5.5mm、6mm、7mm、8mm、9mm、10mm、11mm、12mm、13mm、14mm
- ·ディープソケット(6角)…4mm、4.5mm、5mm、5.5mm、6mm、7mm、8mm、9mm、10mm、11mm、12mm、13mm
- ·ビットソケット…(+):#1、#2、#3 (-):4mm、5.5mm、6.5mm

ポジドライブ:#1、#2、#3

TORX:T8,T10,T15,T20,T25,T27,T30,T40

Hex:3mm,4mm,5mm,6mm,7mm,8mm

- ·ビット(全長:25mm)···(+):#0、#1、#2、#3 (-):3mm、4mm、5mm、6mm
- ・ラチェットハンドル…143mm
- ・ドライバーハンドル…150mm
- ・エクステンションバー…50mm、100mm
- ·ユニバーサルジョイント…33.5mm
- ・ビットアダプター25mm(1/4"hex×1/4"sq)

# 【(3/8")ソケットレンチセット】

- ·差込角…3/8"
- ·ソケット(6角)…8·9·10·11·12·13·14·15·16·17·18·19·21·22·24mm
- ·ディープソケット(6角)…10·12·13·14·15·16·17·18·19mm
- ・ラチェットハンドル…200mm
- ·エクステンションバー…250mm
- ·ロッキングエクステンションバー…75mm
- ・ユニバーサルジョイント

### 【(1/2")ソケットレンチセット】

- ·差込角…1/2"
- ·ソケット(6角)…10·12·13·14·15·16·17·18·19·21·22·24·27·30·32·34mm
- ·ディープソケット(6角)…10·13·17·18·19·21·22·24mm
- ·ラチェットハンドル…250mm
- ・ユニバーサルジョイント…68mm
- ·ロッキングエクステンションバー…125mm

#### 【両口スパナセット】

・サイズ…6×7・8×10·10×12·11×13·12×14·14×17·16×18·17×19·21×23·24×27·30×32mm

### 【片目片口スパナセット】

- ・サイズ…5.5·6·7·20·21·22·23·24mm
- ·全長…127~315mm ·12ポイント ·15°タイプ

### 【片目片ロスパナ&キーレンチセット】

- ·片目片ロスパナ(12ポイント)…6·7·8·9·10·11·12·13·14·15·16·17·18·19mm
- ·六角棒レンチ(ボールポイント付)…1.5·2.0·2.5·3·4·5·6·8·10mm

## 【プライヤーセット】

- ・ラジオペンチ…159mm
- ·ニッパー…160mm
- ·ニッパー(バネ付)…150mm
- ·ペンチ…200mm
- ・ワイヤー切断能力…ラジオペンチ: φ1.6mm、ニッパー: φ2.0mm、ニッパー(バネ付): φ5.0mm(プラスチックワイヤー)、ペンチ: φ2.

#### 3<sub>mm</sub>

# 【スナップリングプライヤーセット】

- ·穴用スナップリングプライヤー…ストレートタイプ、90°タイプ
- ·穴用リング径…ストレート、90°:12~65mm
- ・軸用スナップリングプライヤー…ストレートタイプ、90°タイプ
- ·軸用リング径…10~40mm(共通)
- ·全長…175mm(共通)

## 【モンキーレンチ&プライヤーセット】

・モンキーレンチ…

最大口幅:24mm、全長:200mm 最大口幅:28mm、全長:250mm

・ラジオペンチ…

(切断能力)銅線:2.2mm、鉄線:2.0mm、硬線:1.6mm、全長:160mm

- ・ロッキングプライヤー(カーブジョー)…最大開口:42mm、全長:175mm
- ・ロッキングプライヤー(ロングノーズ)…最大開口:50mm、全長:150mm

#### 【ドライバーセット】

- ·(+)ドライバー(先端・軸径)…#1×5.0mm(軸長:75mm)、#2×6.0mm(軸長:100mm)、#3×8.0mm(軸長:150mm)
- ·(一)ドライバー(刃幅×刃厚)…3.0×0.6mm(軸長:75mm)、5.0×1.0mm(軸長:75mm)、6.0×1.2mm(軸長:100mm)、8.0×1.6mm(軸長:

### 150mm)

- ·(+)ドライバー(スタビー)(先端·軸径)…#2×6.0mm(軸長:38mm)
- ·(-)ドライバー(スタビー)(先端·軸径)…6.0×1.2mm(軸長:38mm)

#### 【やすりセット】

- ・やすり(全長315mm・中目)…平、半丸、丸、角、三角
- ·ダイヤモンドやすり(全長140mm・#140)…平、先細丸、先細半丸

#### 【ハンマー&ピンポンチセット】

- ・センターポンチ… φ4×120mm
- ·テーパーピンポンチ…φ3×120mm
- ·ピンポンチ… φ 4×150mm
- ·エボシタガネ…5×129mm
- ·平夕ガネ…12×129mm
- ・シクネスゲージ…0.02・0.03・0.04・0.05・0.06・0.07・0.08・0.09・0.10・0.13・0.15・0.18・0.20・0.23・0.25・0.28・0.30・0.33・0.38・0.40・0.45・0.50・0.55・0.60・0.63・0.65・0.70・0.75・0.80・0.85・0.90・1.00mm
- ・ボールピンハンマー
- ・プラスチックハンマー

## 【ツールワゴン】

- ・サイズ…770×470×896(H)mm
- ・引出し内寸…
  - 小:565(W)×400(D)×90(H)mm×3段
  - 大:565(W)×400(D)×140(H)mm×2段
- ・ツールワゴン材質…スチール製
- ·トレー材質…ポリエチレン・EVA
- ·重量…53kg
- ・鍵2個付

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.