品番: EA701AA-10

品名: -50/ +200° C デジタル温度計(熱電対)



販売価格	6,500円 (税抜)/7,150円(税込)				
カタログ価 格	6,500円(税抜)/7,150円(税込)				
在庫数	最新在庫: 1 (2025/11/22 21:01現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	0807ページ				









仕様

メーカー	エー・アンド・デイ	型番	AD-5605H
本体測定範囲	-60~+1,200°C	測定範囲	-50~+200℃(付属センサー)
分解能	0.1℃(-50~+199.9℃) 1℃(それ以外)	測定精度	±1%rdgまたは±1℃の大きい方(本体測定精度、熱電対温度センサの誤差含まず) ±2.2℃または±0.75rdgの大きい方(付属Kタイプ熱電対温度センサ)
電源	CR2032×1個	サイズ	本体:42(W)×21(D)×78(H)mm 付属センサーケーブル長:1m
重量	40g	入力端子	米国オメガ社小型熱電対コネクタ (SMP型)相当品に適合(平板電極の 中央の間隔 7.9mm)
温度表示間隔	約1回/秒	最小表示	0.1℃(-50~+199.9℃) 1℃(-50~+199.9℃以外)
電池寿命	約1年(1日4分間使用した場合)	材質	ポリカーボネート、ABS
使用温湿度範囲	0~+50℃、80%RH以下(結露しない こと)	保存温湿度範囲	-20~+65℃(結露しないこと)
付属品	K熱電対センサー×1、電池(モニタ用)		
	HE (WEAZO1AD 140W 0)		

Kタイプ熱電対温度センサー付属(※EA701AB-1相当品)

自動ゼロ点調整機能
オートパワーオフ機能付(解除もできます)

Kタイプ熱電対温度センサー: EA701AB-1、-2、-3(別売)

軽量・コンパクト・簡単操作

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.