

品番 : EA701AA-10

品名 : -50/ +200° C デジタル温度計(熱電対)



販売価格	6,000円(税抜) / 6,600円(税込)		
カタログ価格	6,000円(税抜) / 6,600円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2026/06/21 10:55現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0794ページ		



仕様

メーカー	エー・アンド・デイ	型番	AD-5605H
本体測定範囲	-60~+1,200°C	測定範囲	-50~+200°C(付属センサー)
分解能	0.1°C(-50~+199.9°C) 1°C(それ以外)	測定精度	±1%rdgまたは±1°Cの大きい方(本体測定精度、熱電対温度センサの誤差含まず) ±2.2°Cまたは±0.75rdgの大きい方(付属Kタイプ熱電対温度センサ)
電源	CR2032×1個	サイズ	本体:42(W)×21(D)×78(H)mm 付属センサーケーブル長:1m
重量	40g	入力端子	米国オメガ社小型熱電対コネクタ(SMP型)相当品に適合(平板電極の中央の間隔 7.9mm)
温度表示間隔	約1回/秒	最小表示	0.1°C(-50~+199.9°C) 1°C(-50~+199.9°C以外)
電池寿命	約1年(1日4分間使用した場合)	材質	ポリカーボネート、ABS
使用温湿度範囲	0~+50°C、80%RH以下(結露しないこと)	保存温湿度範囲	-20~+65°C(結露しないこと)
付属品	K熱電対センサー×1、電池(モニタ用)		

Kタイプ熱電対温度センサー付属(※EA701AB-1相当品)

Kタイプ熱電対温度センサー:EA701AB-1、-2、-3(別売)

自動ゼロ点調整機能

オートパワーオフ機能付(解除もできます)

軽量・コンパクト・簡単操作

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.