

品番：EA701AB-10

品名：-50/1300°C 熱電対デジタル温度計



販売価格	11,100円(税抜) / 12,210円(税込)		
カタログ価格	11,100円(税抜) / 12,210円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/06/21 10:39現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0794ページ		



仕様

メーカー	エー・アンド・デイ	型番	AD-5602A
温度測定チャンネル	2チャンネル(温度切替表示、2点 温度差表示)	本体測定範囲	-50~1300°C
測定範囲	-50~+200°C(付属センサー)	分解能	0.1°C(-50~199.9°Cレンジにて)
電源	9V電池×1個(付属)	サイズ	62(W)×35(D)×184(H)mm
精度	±2°C:-50~0°C ±(0.3%rdg+1°C):0~600°C、 ±(0.5%rdg+1°C):600~1300°C	重量	175g
センサー	EA701AB-1相当品(付属)	オフセット調整	オフセット調整ボリュームで調整可能
入力端子	米国オメガ社小型熱電対コネクタ(SMP型)相当品に適合(平板電極の中央の間隔 7.9mm)	温度表示間隔	2.5回/秒
電池寿命	約200時間(アルカリ電池使用)	温度係数	0°C~18°C、28°C~50°Cの範囲で1°Cにつき精度の0.1倍の温度係数を持ちます。
入力保護	どの入力端子に対しても最大入力電圧60VDCまたは24VACrmsまで。	ケーブル長	約1m(付属温度センサー)
使用温湿度範囲	0°C~35°C(80%RH以下)ただし結露しないこと。 35°C~50°C(70%RH以下)ただし結	保存温湿度範囲	-20°C~60°C(80%RH以下)ただし結露しないこと。

	露しないこと。		
測定速度	2.5回/秒	付属品	熱電対、電池(モニター用)、保護ケース
設備の温度点検に			
最高・最低メモリ機能付			
他センサープローブ別売(EA701AB-2、-3からお選び下さい。)			
Kタイプ熱電対温度センサー2個付属			
2チャンネル測定可能なので、温度切替表示、温度差表示が可能			
温度センサーの未接続または断線をLEDランプでお知らせ			
データーホールド、最高値/最低値メモリー機能付			
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.