品番: EA701AB-2

品名:液体用センサー(EA701AA·AB用)



販売価格	6,000円(税抜)/ 6,600円(税込)				
カタログ価 格	6,000円(税抜)/6,600円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>0</b> (2025/11/22 19:59現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログ ページ	0807ページ				









## 仕様

メーカー	エー・アンド・デイ	型番	AD-1215
測定範囲	-50~700°C	センサーサイズ	金属シース部: φ3.2×160mm
ケーブル長	56cm(収縮時、PVC)	構造	絶縁型、シース型
温度センサー	Kタイプ熱電対	ハンドル部	φ16.5×125mm(プラスチック、耐熱 温度100℃)
シース材質	SUS316	階級	0.75級
許容差	±2.5℃または測定温度の±0.75%のいずれか値の大きい方(0~700℃) ±2.5℃または測定温度の±1.5%のいずれか値の大きい方(~0℃)		

EA701AA-10、AB-10、BC-16、-17、 旧EA701AA-2用

シース型(金属保護管)

シース型なので、液体やゲル状の内部温度測定に適しています。

JIS C1602準拠