

品番：EA701AJ

品名：-100/+200° C デジタル温度計



販売価格	64,000円(税抜)／ 70,400円(税込)		
カタログ価格	64,000円(税抜)／70,400円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 （2026/02/15 22:53現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

メーカー	テストー (testo)	型番	05607351 (testo735-1)
測定範囲	−200〜+800℃	サイズ	225×74×46mm
重量	428g	分解能	Pt100:0.05℃/ K、T熱電対: 0.1℃
定期印刷機能	1分に1回など設定した間隔での自動的なプリントアウトが可能(プリンタ別売)	本体精度±1digit/分解能	Pt100:±0.2℃(-100〜+199.9℃)、 計測値の±0.2%(その他)/0.05℃、 K/T熱電対:±0.3℃(-60〜+60℃)、 計測値の±0.5%(その他)/0.1℃
防塵・防水	IP54	機能	最大・最小・平均値表示、温度差表示、音響アラーム、バックライト
3本プローブ同時接続可(熱電対×2、Pt100×1)			
音響アラーム付			
電源	単3電池×3本(付属)	オプションセンサー	EA701AK-1、-2、EA708BG-5〜13
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。			

代替品

	品番	EA701SA-10
--	----	------------



コメント 変更点:各仕様

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.