品番: EA701AJ

品名: -100/+200° C デジタル温度計



販売価格	64,000円 (税抜)/70,400円(税込)				
カタログ価 格	64,000円(税抜)/70,400円(税込)				
在庫数	最新在庫: 0 (2025/11/09 15:12現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ					

仕様						
メーカー	テストー(testo)	型番	05607351 (testo735-1)			
測定範囲	-200~+800°C	サイズ	225×74×46mm			
重量	428g	分解能	Pt100:0.05℃/ K、T熱電対: 0.1℃			
定期印刷機能	1分に1回など設定した間隔での自動的なプリントアウトが可能(プリンタ別売)	本体精度±1digit/分解 能	Pt100:±0.2℃(-100~+199. 9℃)、 計測値の±0.2%(その他)/0. 05℃、 K/T熱電対:±0.3℃(-60 ~+60℃)、 計測値の±0.5%(その 他)/0.1℃			
防塵·防水	IP54	機能	最大・最小・平均値表示、温度差表示、 音響アラーム、バックライト			
3本プローブ同時接続可(熱電対×2、Pt100×1)						

音響アラーム付

電源	単3電池×3本(付属)	オプションセンサー	EA701AK-1、-2、EA708BG-5~13

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

代替品

品番 EA701SA-10



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.