

品番：EA701AK

品名：-100/+200°C デジタル温度計



販売価格	88,000円(税抜) / 96,800円(税込)		
カタログ価格	88,000円(税抜) / 96,800円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/03 03:30現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



メーカー	テストー (testo)	型番	05637352 (testo735-2)
測定範囲	(Pt100):-200~+800°C (K/T熱電対):-200~1370°C	サイズ	74(W)×46(D)×220(H)mm
重量	428g	分解能	Pt100:0.05°C、K/T熱電対:0.1°C
付属品	データ解析ソフト、USBケーブル	適合センサー	EA701AK-1、-2、EA701BG-5~-13
音響アラーム			
電源	単3電池×3本(付属)	本体精度±1 digit/分解能	Pt100:±0.2°C(-100~+199.9°C)、計測値の±0.2%(その他)/0.05°C、 K/T熱電対:±0.3°C(-60°C~+60°C)、計測値の±0.5%(その他)/0.1°C、
防塵・防水	IP54	機能	最大・最小・平均値表示、温度差表示、音響アラーム、バックライト、メモリー(1000データ)
使用温度	-20~+50°C		
3本プローブ同時接続可(熱電対×2、Pt100×1)			
専用ソフトCojSoft3でのデータ管理、解析が可能			
計測データを計測場所ごとに割り当てて保存			

ユーザープロフィール機能で、操作がより効率的に

ソフトウェア付

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.