品番: EA701AK

品名:-100/+200°C デジタル温度計



販売価格	88,000円(税抜)/96,800円(税込)				
カタログ価 格	88,000円(税抜)/96,800円(税込)				
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/14 21:16現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ					





メニカー	テストー(testo)	型番	05637352(testo735-2)			
測定範囲	(Pt100):-200~+800℃ (K/T熱電対):-200~1370℃	サイズ	74(W)×46(D)×220(H)mm			
重量	428g	分解能	Pt100:0.05℃、K/T熱電対:0.1℃			
付属品	データ解析ソフト、USBケーブル	適合センサー	EA701AK-1、-2、EA701BG-5~-13			
音響アラーム						
電源	単3電池×3本(付属)	本体精度±1digit/分解 能	Pt100:±0.2℃(-100~+199. 9℃)、 計測値の±0.2%(その他)/0. 05℃、 K/T熱電対:±0.3℃(-60℃ ~+60℃)、 計測値の±0.5%(その 他)/0.1℃、			
防塵·防水	IP54	機能	最大・最小・平均値表示、温度差表示、 音響アラーム、バックライト、メモリー (1000データ)			

3本プローブ同時接続可(熱電対×2、Pt100×1)

-20~+50℃

使用温度

専用ソフトCojSoft3でのデータ管理、解析が可能

計測データを計測場所ごとに割り当てて保存

ユーザープロフィール機能で、操作がより効率的に

ソフトウェア付

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.