

品番 : EA701AK-4

品名 : -50~+400°C 防水表面温度センサー



販売価格	22,000円(税抜)／24,200円(税込)		
カタログ価格	22,000円(税抜)／24,200円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/02/15 17:11現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			

仕様

メーカー	テストー (testo)	型番	0609 1973
測定範囲	-50~400°C	精度	-200~600°C (Pt100)
センサー部	φ 5×120mm	先端	φ 9mm
保護等級	IP65	応答速度	40秒
材質	プラスチック (ABS樹脂 / TPE / PUR)	重量	108g
1.3m固定ケーブル付			
EA742GB-84、旧EA701AJ、旧EA701AK用			
Pt100センサ採用により測定精度が高い上、センサの接地部分が広いため測定しやすく実用的な設計になっています。			
高精度での測定が可能で、ラボや研究機関、食品業界などの温度測定に適しています。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.