

品番 : EA701AM-1

品名 : Z50/+125°C 気体温度センサー



販売価格	11,200円(税抜) / 12,320円(税込)		
カタログ価格	11,200円(税抜) / 12,320円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/05/18 21:42現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

メーカー	テストー (testo)	型番	06131712
測定範囲	-50~+125°C(NTC)	精度	±0.2°C
センサー部サイズ	φ5×115mm(グリップは除く)、先端: φ4mm	応答速度	60秒
材質	プラスチック (ABS樹脂 / TPE / PUR)	重量	104g
1.2m固定ケーブル付			
旧EA701AL、旧EA701AM用			
気体温度プローブは、2面が開放したシースで応答性がよくなっています。			
この気体温度プローブは頑丈で使いやすく、素早い測定が可能です。			
シャフトの先にあるセンサ部分が開放されているため応答性がよく、空気中を1.5m/s程度に動かすと、さらに最適な測定結果を得ることができます。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.