

品番：EA701AN-1

品名：デジタル温度計セット



販売価格	39,800円(税抜) / 43,780円(税込)		
カタログ価格	39,800円(税抜) / 43,780円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/05/18 22:31現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0795ページ		



アプリ連携という他にはない機能を備えた汎用性の高い温度計セット

仕様

メーカー	テスター (testo)	型番	8714 0049
仕様	表面温度・気体温度センサー+ケース	セット内容	デジタル温度計×1台 表面温度センサー×1本 気体温度センサー×1本 延長用補償導線(1m) ケース
測定項目	表面温度・気体温度	測定範囲	本体: -50~1000℃ 表面温度センサー: -50~350℃ 気体温度センサー: -50~400℃
分解能	0.1℃(-50~499.9℃) 1℃(その他の範囲)	本体精度	±(0.5℃+0.3% of mv)
機能	バックライト、ホールド(最大値/最小値)、平均値(時間/複数点)、ダンピング(移動平均)、音アラーム(上限値/下限値)、自動オフ	電源	単3電池×3本(付属)
サイズ	本体: 60(W)×28(D)×135(H)mm 表面温度センサー: φ12×136mm(先端) 気体温度センサー: φ4×99mm(先端)	重量	本体: 188g
センサー	Kタイプ熱電対(1ch)	電池寿命	150時間

接続	ミニチュアプラグ(ミニオメガ)	保護等級	IP20(センサー接続時IP40)
汚染度	PD2	動作高度	海拔2000m以下
使用温湿度範囲	温度:-20~50℃ 湿度:0~80%RH(室内使用のみ)	適合センサー	EA701BG-5、-8、-10~-15

機能性と操作性に優れたデジタル温度計スターターセット

アプリ連携で測定結果の表示・記録・データ化可能

バックライト付きディスプレイ

空調機器のフィールドサービスや工場の設備保全に

手のひらサイズのコンパクトボディ

高品質な表面温度プローブと気体温度センサー

セパレート型で使用するための補償導線付き

測定の対象や用途に応じて温度プローブを選択可能です。

(詳しくは下のその他関連をご覧ください)

注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.