

品番 : EA701AP-1

品名 : -50/+350° C デジタル表面温度計



販売価格	21,000円(税抜) / 23,100円(税込)		
カタログ価格	21,000円(税抜) / 23,100円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/03/30 03:11現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0815ページ		



仕様

メーカー	テストー (testo)	型番	0560905608 (testo905-T2)
測定範囲	-50~+350°C (短時間の場合: ~+500°C)	分解能	0.1°C
精度	±(1°C+1%rdg)	電源	単4電池×3本(付属)
プローブサイズ	φ12×150(L)mm	重量	80g
動作温度	0~+40°C	保管温度	-20~+70°C
電池寿命	約1000時間	応答速度	約5秒
ディスプレイ	LCD		

ばね式のセンサが凹凸面にもフィット

K熱電対センサを採用したバネ式の表面温度計です。

センサヘッドはクロスバンド(十字)になっており、凹凸のある表面温度でも高速&高精度で測定します。

空調機器や加熱機器、冷蔵設備などの配管やバルブなどの表面温度測定に最適です。

ディスプレイ部分が回転可能なため、測定値をさまざまな角度から簡単に読み取ることができます。

測定後に電源オフボタンを押し忘れても、約10分間が過ぎると電源は自動的に切れます。

注意: 付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

代替品



品番 EA701SG-1
コメント -73~1,370°C 表面温度

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.