

品番 : EA701AP-4

品名 : -50/+300° C デジタル中心温度計(防水型)



販売価格	19,000円(税抜) / 20,900円(税込)		
カタログ価格	19,000円(税抜) / 20,900円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/03 03:29現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0795ページ		



#### 仕様

メーカー	テストー (testo)	型番	0563108008 (testo108)
測定範囲	-50~300°C	精度	±0.5°C (-30~70°C) ±0.5°C + 測定値の±0.5% (その他の範囲)
電源	単4電池×3本(付属)	サイズ	60(W)×24.5(D)×140(H)mm
プローブサイズ	φ4×120(L)mm	重量	150g(電池含む)
機能	最小値、最大値、ホールド表示	防水性能	IP67
分解能	0.1°C	応答速度	10秒
プローブ精度	±0.5°C (-40~-20°C) ±0.2°C (-20~+70°C) ±0.5°C (+70~+125°C) 測定値の±0.4% (+125~+300°C)	測定間隔	0.5秒
動作温度	-20~+60°C	保管温度	-30~+70°C
電池寿命	約2500時間(23°C環境下)	保護等級	IP67(同梱プローブ接続時)
ディスプレイ	LCD、1行(測定値)、ステータス行付き	適合規格	EN13485
EC指令	2014/30/EC		
ソフトケース付			

現場で食品温度を素早く確実に測定するために、大画面ディスプレイ、シンプルな操作ボタンを採用した防水型食品温度計です。

食品製造、加工、調理、保管のあらゆる業務に対応します。

T/K熱電対センサに対応しています。

熱電対センサ採用により、短時間の測定で信頼性の高い結果を表示

分かりやすいキーと大型で見やすいディスプレイを備え、すぐに使用可能

食品温度計、センサ、ソフトケースは流水で洗浄可能なので衛生的

注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.