

品番 : EA701BA-64

品名 : 液体用温度センサー



販売価格	10,800円(税抜)／11,880円(税込)		
カタログ価格	10,800円(税抜)／11,880円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/04 07:41現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0794ページ0797ページ0801ページ		



仕様

メーカー	カスタム(CUSTOM)	型番	LK-800
名称	液体用温度センサー	温度範囲	-40～800°C
センサーサイズ	φ 3.2×150mm	許容差	±2.5 °C: -40 ~ +333 °C, ±0.0075· t : +333 ~ +800 °C
サイズ	12(W)×250(D)×12(H)mm	コード長	約1m
重量	約50g	材質	SUS316
防水性能	なし	対応製品	<ul style="list-style-type: none">データロガー4チャンネル温度計(EA742JA)デジタル温湿度計(EA742EA-1)データロガー照度計(EA742JE)データロガー紫外線強度計(EA742JD)データロガー風速計(EA742JC)多機能環境測定器(EA743SK)ほか
注意	<ul style="list-style-type: none">本来の目的以外の使い方や乱暴な取扱いをすると、センサーの破損につながったり、けがの原因となることがありますので、目的に合ったセンサーを選択してください。測定対象物や使い方によってはセンサーにダメージを与える場合があります。		

・余裕を持った温度範囲でセンサーを
ご使用ください。

液体温度測定用

K熱電対

このK(CAタイプ)センサーは、(+)極線/クロメル、(-)極線/アルメル素材の素線を使用している普通級のクラス2センサーです。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.