品番: EA701BA-66A

品名:[高温測定用]熱電対・温度センサー



販売価格	21,900円 (税抜)/ 24,090円(税込)				
カタログ価 格	21,900円(税抜)/24,090円(税込)				
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/16 13:03現在)				
商品入数	1	販売単位	本		
カタログページ	0807ページ0810ページ0815ページ				













仕様

メーカー	カスタム(CUSTOM)	型番	LK-1200i
名称	高温測定用温度センサー	温度範囲	-40~1200℃
センサーサイズ	φ8×500mm	許容差	± 2.5 °C: -40 ~ +333 °C, ± 0 . 0075 · t : +333 ~ +1200 °C
サイズ	約12(W)×600(D)×12(H)mm	コード長	約1m
重量	約186g	材質	インコネル
防水性能	なし	対応製品	 ・データロガー4チャンネル温度計(EA742JA) ・デジタル温湿度計(EA742EA-1) ・データロガー照度計(EA742JE) ・データロガー紫外線強度計(EA742JD) ・データロガー風速計(EA742JC) ・多機能環境測定器(EA743SK) ほか
注意	・本来の目的以外の使い方や乱暴な 取扱いをすると、センサーの破損につ ながったり、けがの原因となることがあ りますので、目的に合ったセンサーを選 択してください。 ・測定対象物や使い方によってはセン サーにダメージを与えてしまう場合が あります。		

・余裕を持った温度範囲でセンサーを
ご使用ください。

K熱電対

このK(CAタイプ)センサーは、(+)極線/クロメル、(-)極線/アルメル素材 の素線を使用している普通級のクラス2センサーです。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.