

品番：EA701BA-71

品名：液体用温度センサー



販売価格	15,200円(税抜) / 16,720円(税込)		
カタログ価格	15,200円(税抜) / 16,720円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/21 07:21現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0794ページ0797ページ0799ページ		



### 仕様

メーカー	カスタム(CUSTOM)	型番	LK-800W
用途	液体	測定範囲	-40~800℃
センサーサイズ(mm)	φ3.2×300	名称	液体用温度センサー
サイズ	12(W)×400(D)×12(H)mm	コード長	1m
重量(g)	50	材質	ステンレス鋼(SUS316)
防水性能	なし	適合品番	<ul style="list-style-type: none"><li>・データロガー4チャンネル温度計: EA742JA(CT-05SD)</li><li>・デジタル温度計:旧 EA701BA-6 (KT-01U)</li><li>・デジタル温度計:旧 EA701BA-7 (KT-02U)</li><li>・デジタル温度計:旧 EA701BA-2A (CT-1310D)</li><li>・デジタル温度計:CT-1320D</li><li>・放射温度計+K熱電対:EA701XC-12A(IR-309)</li><li>・放射温度計+K熱電対:IR-302</li><li>・デジタル温湿度計:EA742EA-1 (CTH-1100)</li><li>・データロガー照度計:EA742JE(LX-2000SD)</li><li>・データロガー紫外線強度計: EA742JD(UV-37SD)</li><li>・データロガー風速計:EA742JC(WS-</li></ul>

			03SD) ・データロガー多機能環境測定器:旧 EA742JB (AHLT-102SD) ・多機能環境測定器:旧 EA743SK (AHLT-100) ほか
注意	<ul style="list-style-type: none"> <li>・本来の目的以外の使い方や乱暴な取扱いをすると、センサーの破損につながったり、けがの原因となることがありますので、目的に合ったセンサーを選択してください。</li> <li>・測定対象物や使い方によってはセンサーにダメージを与えてしまう場合があります。</li> <li>・余裕を持った温度範囲でセンサーをご使用ください。</li> </ul>		
K熱電対			
<p>このセンサーは、(+ )極線/クロメル、(-)極線/アルメル素材の素線を使用している普通級のクラス2センサーです。          また温度に対する許容差は、<math>\pm 2.5^{\circ}\text{C}</math>: <math>-40\sim +333^{\circ}\text{C}</math>、<math>\pm 0.0075\cdot t </math>: <math>+333\sim +800^{\circ}\text{C}</math>です。</p>			

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.