

品番 : EA701BB-102

品名 : -40/+200°C デジタル温度計(伸縮空調センサー付)



販売価格	32,200円(税抜)／35,420円(税込)		
カタログ価格	32,200円(税抜)／35,420円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/16 19:03現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0806ページ		



仕様

メーカー	カスタム(CUSTOM)	型番	CT-5100WP※ESCOオリジナルセット品
測定範囲	-40~200°C	センサー	Kタイプ熱電対
センサーサイズ	φ 7~1.3×220~900mm	分解能(本体)	·0.1°C(-199.9~199.9°C) ·1°C(その他)
分解能	·0.1°C(-19.9~+999.9°C) ·1°C(上記以外)	精度(本体)	·-199.9~-0.1°C:±(0.1% rdg+0.6°C) ·0.0~+100.0°C:±(0.1% rdg+0.3°C) ·+100.1~+199.9°C:±(0.1% rdg+0.3°C) ·+200~+1370°C:±(0.2%rdg+0.5°C)
サンプリング	約3回/秒	防水保護等級	本体:IP67準拠、センサー:防水性能なし
使用温湿度	0~+50°C、70%RH以下(但し、結露のないこと)	保存温湿度	0~+60°C、80%RH以下(但し、結露のないこと)
電源	単4電池×4本(付属)	電池寿命	約1000時間(アルカリ電池使用)
サイズ	本体:70(W)×40.5(D)×180(H)mm	重量	本体:約200g(電池含む) センサー:約110g
材質	本体:樹脂、センサー:C2680	機能	·データホールド

			<ul style="list-style-type: none"> ・最大/最小値表示 ・オートパワーオフ(約60分/解除可能)
付属品	<ul style="list-style-type: none"> ・空調用伸縮温度センサー×1本 ・リストストラップ ・取扱説明書(保証書付) 	注意	<ul style="list-style-type: none"> ・本来の目的以外の使い方や乱暴な取扱いをすると、センサーの破損につながったり、けがの原因となることがありますので、目的に合ったセンサーを選択してください。 ・測定対象物や使い方によってはセンサーにダメージを与える場合があります。 ・余裕を持った温度範囲でセンサーをご使用ください。 ・本体およびセンサーの防水性能は、本体のセンターコネクタ部にセンサーのコネクターキャップをしっかりと取り付けた場合のみ発揮されます。ご使用前には必ずセンサーのコネクターキャップがしっかりと本体のコネクタ部に取り付けられているかご確認ください。

人間工学に基づいたボタン配置と色使いで感覚的かつスムーズ性に優れた操作性

見やすい大型液晶。一目でくっきり読み取り(文字高18mm)

交換時期がパッとみてわかるバッテリー残量表示。

手の平にフィットしやすい美しいフォルムの流線形状

センサーは空調用伸縮タイプです。

本体は衛生に配慮する現場に嬉しい抗菌樹脂を採用。

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.