

品番：EA701BC-33

品名：-60/ +760° C 放射温度計



販売価格	18,500円(税抜)／ 20,350円(税込)		
カタログ価格	18,500円(税抜)／20,350円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 （2026/03/24 12:11現在）		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0806ページ		



仕様

メーカー	シンワ測定	型番	73063
測定範囲	-60～760℃	距離係数	30:1
最小表示	0.1℃	使用温度	0～50℃
レーザー波長	635～660nm	出力	1mW以内(JISクラス2)
測定間隔	1秒	測定波長	8～14μm
精度	±2%または±2℃ (数値の大きい方)(0～760℃)、 ±{-2℃+(表示温度×0.05)}℃(-60～0℃)	放射率	0.1～1(設定可/初期設定は0.95)
電源	単4電池×2本(付属)	電池寿命	続使用7時間(レーザーポイントを使用しない場合 連続使用30時間)
サイズ	46(W)×119(D)×172(H)mm	重量	252g
材質	本体:ABS樹脂	機能	・データホールド ・アラーム設定(温度設定範囲) ・オートパワーオフ(約60秒) ・バックライト
用途	様々な温度測定に。		

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

※体温の測定にはご使用いただけません。
三脚取付ねじ穴付(1/4")
温度変化が読み取れるカラーバー表示付です。(最高最低温度表示時)
非接触で測定できる放射温度計です。
耐衝撃タイプです。
測定対象物に合わせた放射率の設定ができます。
温度表示と同時に最高温度・最低温度・最高最低温度差・平均温度を表示できます。
HIアラーム・LOWアラーム機能で設定した温度に達するとブザーと表示でお知らせします。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.