

品番 : EA701BC-3B

品名 : -50/ +580°C 放射温度計



販売価格	7,500円(税抜) / 8,250円(税込)		
カタログ価格	7,500円(税抜) / 8,250円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2025/12/14 00:42現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0819ページ		



仕様

メーカー	カスタム(CUSTOM)	型番	IR-212
測定範囲	-50~580°C	距離係数	13:1
分解能	0.1°C	測定精度	±4°C (-50~0°C)、 ±2%rdgまたは±2°Cの大きい方 (0~580°C)
放射率	0.10~1.00(設定可)	電源	単3電池×2本(別売)
サイズ	44×85×162(H)mm	重量	126g
センサーライプ	赤外線センサー	サンプリング	約1回/秒
測定波長	8~14 μm	レーザー	出力:MAX=1mW、630~670nm
レーザークラス	クラス2(JIS C6802 (2014))	使用温湿度	0~+50°C、10~95%RH(但し、結露のないこと)
保存温湿度	-20~+60°C、80%RH以下(但し、結露のないこと)	電池寿命	約60時間(アルカリ電池使用時)
オートパワーオフ	25秒	内蔵サーミスタ	測定範囲:0~50°C 分解能:0.1°C 測定精度:±1.5°C
校正	可	材質	樹脂
機能	バックライト、	付属品	取扱説明書(保証書付)

レーザーマーカー(1ポイント)、
オートパワーオフ、データホールド、
放射率可変、MAX/MIN表示

レーザーマーカー付(1ポイント)

バックライト、オートオフ機能付

放射率の変更が可能な表面温度測定用の温度計です。

測定レバーを引くだけの簡単操作。小型・コンパクトで作業性が良く、持ち運びも容易です。

直接温度の測定ができない高温や手の届かない場所などの温度測定に

※電池は別売となります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.