

品番 : EA701BF

品名 : -50/ +400° C デジタル温度計(T熱電対)



販売価格	30,000円(税抜) / 33,000円(税込)		
カタログ価格	30,000円(税抜) / 33,000円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2024/05/21 05:16現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0822ページ		



仕様

メーカー	テスター (testo)	型番	05639262 (testo926)
測定範囲	-50~400°C	分解能	0.1°C(50~199.9°C) 1°C(その他の範囲)
精度	±0.3°C(-20~+70°C) ±0.7°C+計測値の0.5%(その他の範囲)	電源	9V電池×1個(付属)
サイズ	64(W)×40(D)×182(H)mm	プローブサイズ	φ5×112mm
重量	171g	機能	最小値、最大値、ホールド表示、アラーム、バックライト
防水機能	IP65(プロテクタ装着時)	保護等級	プローブ接続時:IP65
材質	プラスチック(ABS樹脂)	計測速度	2回/秒
電池寿命	プローブ接続時:約200時間 (ディスプレイ・ライト点灯時:約68時間) 無線プローブ使用時:約45時間(約33時間)	動作温度	-20~50°C
保管温度	-40~70°C	EC指令	2004/108/EC

Tタイプ熱電対

厨房、ケータリング、食品工場の現場や研究分野において、さまざまな食品の温度を専門的に確認できるデジタル温度計です。

小型で使いやすく、信頼性の高いツールとして、作業の効率化に貢献します。

この食品用温度計はHACCPに準拠し、EN 13485規格に適合しており、食品分野での利用に最適です。

ユーザーによるアラームしきい値(上限値・下限値)の設定が可能で、設定値を超えると音響アラームが作動するので、食品安全に関する毎日の作業に役立ちます。

また、最小値と最大値は自動的に保存されます。

注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.