品番: EA701BG-13

品名:-40/+1000°C 芯温センサー(フレキ型)



| 販売価格 | 7,000円(税抜)/7,700円(税込) | | | | |
|------------|-------------------------------------|------|---|--|--|
| カタログ価 格 | 7,000円(税抜)/7,700円(税込) | | | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 2 (2025/11/09 15:31現在) | | | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | | |
| カタログページ | 0810ページ | | | | |



仕様

| メーカー | テストー(testo) | 型番 | 06025792 |
|----------|-------------------|----------|----------|
| 測定範囲 | -40~+1,000℃(K熱電対) | 精度 | ±1.5℃ |
| センサー部サイズ | φ1.5×500mm | 応答速度 | 5秒 |
| 重量 | 12g | インターフェイス | プラグ熱電対 |

フレキシブル浸漬/芯温センサー

針金タイプ

センサー精度:クラス1(K熱電対)

自由に曲げられるK熱電対用TCアダプタ付き測定チップは、素早く温度を測定したい場合に最適です。

EA742DS、EA742DT、EA742GB-81、-82、EA701AP-4、EA701X-21、EA743AK-1、-2、-100A 旧EA701AJ·AK用

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.