

品番 : EA701BG-14

品名 : -60/ +300° C 速応表面温度センサー(L型)



販売価格	37,000円(税抜) / 40,700円(税込)		
カタログ価格	37,000円(税抜) / 40,700円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/03 03:31現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0797ページ		



#### 仕様

メーカー	テストー (testo)	型番	0602 0993
測定範囲	-60~300°C	精度	±2.5°C
センサー部	φ5×80mm	先端	φ12mm
応答速度	3秒	重量	126g
インターフェイス	プラグ熱電対		
1.18mケーブル付			
L字型高速応答センサー			
この表面温度プローブは応答性の高いK熱電対センサを採用しており、ヘッド部はバネ式で凹凸のある表面温度も素早く測定できます。			
L字型のため、接触しにくい場所の温度測定も簡単に行えます。			
また、正面からでなく斜めの位置から測ることができるため、対象が非常に高温の場合でも安全、確実に測定が行えます。			
EA742DS、EA742DT、EA742GB-81、-82、EA701AP-4、 EA701X-21、EA743AK-1、-2、-100A 旧EA701AJ・AK用			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

