品番: EA701BG-15

品名:-50/+100°C φ15-25mm パイプ用センサー



| 販売価格 | 15,000円 (税抜)/16,500円(税込) | | | | |
|------------|-------------------------------------|------|---|--|--|
| カタログ価 格 | 15,000円(税抜)/16,500円(税込) | | | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2025/11/09 13:21現在) | | | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | | |
| カタログページ | 0810ページ | | | | |



仕様

| メーカー | テストー(testo) | 型番 | 0602 4692 |
|------|---|----------|-----------|
| 測定範囲 | -50~100℃(K熱電対) | 精度 | ±2.5℃ |
| 付属品 | パイプ温度測定用 K熱電対クランププローブ (φ15~25 mm)、一体型ケーブル付き | 応答速度 | 5秒 |
| 重量 | 82g | インターフェイス | プラグ熱電対 |

パイプ用表面温度プローブを素早く固定するクランプ

1.2m固定ケーブル付

φ15~25mmのパイプ径に対応

EA742DS、EA742DT、EA742GB-81、-82、EA701AP-4、EA701X-21、EA743AK-1、-2、-100A 旧EA701AJ·AK用

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.