

品番 : EA701BG-15

品名 : -50/ +100°C φ15-25mm パイプ用センサー



販売価格	16,000円(税抜) / 17,600円(税込)		
カタログ価格	16,000円(税抜) / 17,600円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/05/18 21:44現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0797ページ		



#### 仕様

メーカー	テストー (testo)	型番	0602 4692
測定範囲	-50~100°C (K熱電対)	精度	±2.5°C
付属品	パイプ温度測定用 K熱電対クランププローブ (φ15~25 mm)、一体型ケーブル付き	応答速度	5秒
重量	82g	インターフェイス	プラグ熱電対
パイプ用表面温度プローブを素早く固定するクランプ			
1.2m固定ケーブル付			
φ15~25mmのパイプ径に対応			
EA742DS、EA742DT、EA742GB-81、-82、EA701AP-4、 EA701X-21、EA743AK-1、-2、-100A 旧EA701AJ・AK用			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.