

品番 : EA701CA

品名 : -50/ +250°C デジタル温度計



販売価格	32,200円(税抜) / 35,420円(税込)		
カタログ価格	32,200円(税抜) / 35,420円(税込)		
在庫数	最新在庫: 13 (2025/12/16 06:13現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0807ページ		



カタログ訂正

24/11/21 サイズ…(誤)本体:64(W)×26(D)×170(H)mm(正)本体:56(W)×38(D)×130(H)mm (No.55/56 9013)

扱いやすく軽量でコンパクトなボディ

仕様

<セット内容>	●4点セット ・デジタル温度計 ×1個 ・EA701CA-1 表面温度用センサー ×1個 ・中継ケーブル(1m) ×1個 ・ソフトケース ×1個	温度範囲	本体:-50~199.9°C、200~1000°C (2レンジ)、 表面温度用センサー:-50~250°C
使用温度環境	5~40°C、20~85%Rh	分解能	0.1°C
応答速度	8sec./90% (標準プローブ 使用時)	本体精度	±1.2%(20°C±10°C)
センサー精度	K熱電対(JIS:クラス2相当)	レンジ切換	自動切替
機能	ホールド、最大・最小値表示、オートパワーオフ、レンジ自動切替、乾電池交換時期表示	電源	9V電池×1個(付属)
本体サイズ	56(W)×38(D)×130(H)mm	表面温度用センサーサイズ	ø 11.8×70mm(先端)×1m
本体重量	180g	適合センサー	EA701CA-1~11

電池寿命	約80時間(9V乾電池の場合)	用途	表面および空気測定
読み取り易い大型液晶デジタル表示(文字高12.5mm)。			
校正・トレーサビリティ対応			
各種用途に対応した形状と互換性を持つセンサーを用意			
ケーブルレスのセンサプロープによって、本体一体型として片手で測定できます。			
扱い易く軽量でコンパクトなボディ。			
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.