

品番：EA701HA-1

品名：-100/+1300° C デジタル温度計



| | | | |
|---------|------------------------------|------|----|
| 販売価格 | 28,500円(税抜) / 31,350円(税込) | | |
| カタログ価格 | 28,500円(税抜) / 31,350円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2025/07/07 22:31現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St |
| カタログページ | | | |



仕様

| | | | |
|--------------------------------|---|--------|---|
| 付属プローブ | EA701HA-11 | センサー | Kタイプ熱電対 |
| 測定範囲 | -100~1,300°C | 分解能 | 0.1°C(-100°C~199.9°C) 1°C(200~1,300°C) |
| 測定精度 | ±0.1%rdg.±0.8°C(-100~199.9°C) ±0.2%rdg.±1°C(200~1,300°C) | センサー精度 | 空調・液体用温度センサー:±1.5°C または測定値の±0.4%の大きい方 |
| 電源 | 単3電池×4本(付属) | 機能 | ホールド、最大・最小値表示、 センサー断線表示、 オートパワーセーブ、 電池消耗警報 |
| サイズ | 本体:74(W)×24(D)×155(H)mm センサー:φ2.3×150mm(先端) ×1m | 重量 | 160g |
| 連続200時間(一週間)以上の長時間測定もできる省エネ設計。 | | | |
| 適合センサー | EA701HA-11~15(別売) | 付属品 | 携帯用ケース、電池、ストラップバンド |

代替品

| | |
|------|----------------|
| 品番 | EA701SA-20 |
| コメント | 詳細は仕様をご確認ください。 |



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.