

品番 : EA701SA-10

品名 : -100/+300°C デジタル温度計(防水型)



販売価格	35,500円(税抜) / 39,050円(税込)		
カタログ価格	35,500円(税抜) / 39,050円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/03 04:59現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0796ページ		



仕様

メーカー	佐藤計量器製作所	型番	SK-1260
仕様	本体+標準用センサー	測定範囲	-100~300°C(標準センサ)
測定範囲(サーミスタ)	-30.0~199.9°C	測定範囲(熱電対)	-99.9~1250°C
センサーサイズ	先端部: φ2.3×150mm	本体精度	サーミスタ: ±0.2°C K熱電対: ±(0.1%rdg+0.3)°C/0.0~199.9°C ±0.5°C/-99.9~-0.1°C ±(0.2%rdg+1)°C/ 200~1250°C
機能	データホールド、最大・最小値表示、変化量表示、アラーム設定、REC、時計	電源	単4電池×4本(付属)
サイズ	66(W)×25(D)×175(H)mm	コード長	1.1m
重量	約200g(電池含む)	付属品	K熱電対標準センサー(EA701SA-204)×1本、ソフトケース、取扱説明書
防水機能	防水仕様: JIS C 0920保護等級4 指示計 IPX4 ※センサ、コネクタ接続時 センサ 防水性無し	分解能	0.1°C(199.9°Cまで) 1°C(200°C以上)
センサ	サーミスタ 熱電対(K)	音量	約70dB

材質	本体:ABS樹脂 標準センサ感温部:SUS316	
食品の調理温度管理や研究所・工場の製品管理施設等での温度管理に。工事現場等でのデータ管理にも最適です。		
上限・下限温度を設定し到達しますとアラームにてお知らせします。		
【メモリー機能】 データの取り込みもキー一つで簡単にできます。 ・マニュアル記憶モードの場合、測定値を最大180件記憶できます。 ・オート記憶モードの場合、測定値を最大120件記憶できます。		
トレーサビリティ校正・JCSS校正:対応		
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。		

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.