

品番 : EA701SA-20

品名 : -30° / +400° C 防水型デジタル温度計



販売価格	48,200円(税抜)／53,020円(税込)		
カタログ価格	48,200円(税抜)／53,020円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/02/15 20:00現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0796ページ		



EA701SA-20用センサはこの部分  
が丸いコネクタが付属品です  
●取扱説明書(EA701SA-203)裏  
●本体寸法: W66×D25×H175mm  
●センサ寸法: L115mm  
●センサ部外径: Φ17mm  
●センサ部長さ: 25mm

## 仕様

メーカー	佐藤計量器製作所	型番	SK-1260+SK-S307K
仕様	本体+表面用センサー	測定範囲	-100~400°C (表面センサ)
測定範囲(サーミスタ)	-30.0~199.9°C	測定範囲(熱電対)	-99.9~1250°C
センサーサイズ	先端部: φ17×25mm	本体精度	サーミスタ: ±0.2°C K熱電対: ±(0.1%rdg+0.3)°C / 0.0~199.9°C ±0.5°C / -99.9~-0.1°C ±(0.2%rdg+1)°C / 200~1250°C
機能	データホールド、最大・最小値表示、変化量表示、アラーム設定、REC、時計	電源	単4電池×4本(付属)またはACアダプタ(別売)
サイズ	66(W)×25(D)×175(H)mm	コード長	1.1m
重量	約200g(電池含む)	付属品	K熱電対表面センサー(EA701SA-203)×1本、ソフトケース、取扱説明書
防水機能	防水仕様: JIS C 0920保護等級4 指示計 IPX4 ※センサ、コネクタ接続時 センサ 防水性無し	分解能	0.1°C (199.9°Cまで) 1°C (200°C以上)
センサ	サーミスタ 熱電対(K)	音量	約70dB

材質

本体:ABS樹脂

食品の調理温度管理や研究所・工場の製品管理施設等での温度管理に。工事現場等でのデータ管理にも最適です。

上限・下限温度を設定し到達しますとアラームにてお知らせします。

【メモリー機能】

データの取り込みもキー一つで簡単にできます。

・マニュアル記憶モードの場合、測定値を最大180件記憶できます。

・オート記憶モードの場合、測定値を最大120件記憶できます。

トレーサビリティ校正:指示計とのセットで校正が可能

JCSS校正:非対応

【プリンタ出力機能】

記憶したデータをオプションのプリンタにプリンタアウトできます。

注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.