

品番：EA701SA-20

品名：-30°/+400° C 防水型デジタル温度計



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 48,200円(税抜) / 53,020円(税込) | | |
| カタログ価格 | 48,200円(税抜) / 53,020円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 3 (2026/05/18 23:49現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 0796ページ | | |



仕様

| | | | |
|-------------|---|-----------|---|
| メーカー | 佐藤計量器製作所 | 型番 | SK-1260+SK-S307K |
| 仕様 | 本体+表面用センサー | 測定範囲 | -100~400°C(表面センサ) |
| 測定範囲(サーミスタ) | -30.0~199.9°C | 測定範囲(熱電対) | -99.9~1250°C |
| センサーサイズ | 先端部: φ17×25mm | 本体精度 | サーミスタ: ±0.2°C K熱電対: ±(0.1%rdg+0.3)°C/0.0~199.9°C ±0.5°C/-99.9~-0.1°C ±(0.2%rdg+1)°C/200~1250°C |
| 機能 | データホールド、最大・最小値表示、変化量表示、アラーム設定、REC、時計 | 電源 | 単4電池×4本(付属)またはACアダプタ(別売) |
| サイズ | 66(W)×25(D)×175(H)mm | コード長 | 1.1m |
| 重量 | 約200g(電池含む) | 付属品 | K熱電対表面センサー(EA701SA-203)×1本、ソフトケース、取扱説明書 |
| 防水機能 | 防水仕様: JIS C 0920保護等級4 指示計 IPX4 ※センサ、コネクタ接続時 センサ 防水性無し | 分解能 | 0.1°C(199.9°Cまで) 1°C(200°C以上) |
| センサ | サーミスタ 熱電対(K) | 音量 | 約70dB |

| | | |
|--|----------|--|
| 材質 | 本体:ABS樹脂 | |
| 食品の調理温度管理や研究所・工場の製品管理施設等での温度管理に。工事現場等でのデータ管理にも最適です。 | | |
| 上限・下限温度を設定し到達しますとアラームにてお知らせします。 | | |
| 【メモリー機能】 データの取り込みもキー一つで簡単にできます。 ・マニュアル記憶モードの場合、測定値を最大180件記憶できます。 ・オート記憶モードの場合、測定値を最大120件記憶できます。 | | |
| トレーサビリティ校正:指示計とのセットで校正が可能 JCSS校正:非対応 | | |
| 【プリンタ出力機能】 記憶したデータをオプションのプリンタにプリンタアウトできます。 | | |
| 注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。 | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.