

品番 : EA701SG-2

品名 : -203.3/+1368°C デジタル温度計(2チャンネル)



販売価格	16,500円(税抜)／18,150円(税込)		
カタログ価格	16,500円(税抜)／18,150円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/15 13:32現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0808ページ		



## 仕様

メーカー	佐藤計量器製作所	型番	SK-1120
測定範囲	-203.3~1368°C	センサー	Kタイプ熱電対(2ch)
分解能	0.1°C/1°C自動切替(上昇時199.9°C /下降時190°C)	精度	±(0.3%rdg+1)°C:0.1~1000.0°C、 ±(0.5%rdg+1)°C:-50.0~0.0°C /1001~1300°C ※表示分解能1°Cのときは、上記精度 +1digitとなります ※上記範囲以外は精度保証外となります ※表面センサ接続の場合は、上記精度 +2%rdgとなります
機能	最高・最低温度表示、ホールド、平均値、オートパワーオフ(30分)、温度差表示(CH1-CH2)、バックライト、OFFSET(REL)、オートレンジ、TIME	電源	単4電池×6本(付属)
サイズ	72(W)×35(D)×151(H)mm	重量	255g
付属品	指示計ビニールカバー、取扱説明書	サンプリング	約0.5秒
接続センサ	K熱電対 热電対コネクタANSI規格 (黄色)	電池寿命	連続約80時間(バックライトOFF時)
材質	ABS樹脂		

2chタイプの多機能型で、測定した2点の温度差表示が可能です。

見やすい大型ディスプレイ、バックライト付きです。

センサープローブ別売  
(EA701BA-11A~-23、EA701SF-1~4からお選びください。)

トレーサビリティ校正・JCSS校正:接続するセンサにより校正が可能

注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.