

品番 : EA701SG-2

品名 : -203.3/+1368° C デジタル温度計(2チャンネル)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 16,500円(税抜) / 18,150円(税込) | | |
| カタログ価格 | 16,500円(税抜) / 18,150円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 2 (2026/07/06 01:33現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0795ページ | | |



仕様

| | | | |
|-------|--|--------|--|
| メーカー | 佐藤計量器製作所 | 型番 | SK-1120 |
| 測定範囲 | -203.3~1368°C | センサー | Kタイプ熱電対(2ch) |
| 分解能 | 0.1°C/1°C自動切替(上昇時199.9°C / 下降時190°C) | 精度 | ±(0.3%rdg+1)°C:0.1~1000.0°C、 ±(0.5%rdg+1)°C:-50.0~0.0°C / 1001~1300°C ※表示分解能1°Cのときは、上記精度+1digitとなります ※上記範囲以外は精度保証外となります ※表面センサ接続の場合は、上記精度+2%rdgとなります |
| 機能 | 最高・最低温度表示、ホールド、平均値、オートパワーオフ(30分)、温度差表示(CH1-CH2)、バックライト、OFFSET(REL)、オートレンジ、TIME | 電源 | 単4電池×6本(付属) |
| サイズ | 72(W)×35(D)×151(H)mm | 重量 | 255g |
| 付属品 | 指示計ビニールカバー、取扱説明書 | サンプリング | 約0.5秒 |
| 接続センサ | K熱電対 熱電対コネクタANSI規格(黄色) | 電池寿命 | 連続約80時間(バックライトOFF時) |
| 材質 | ABS樹脂 | | |

2chタイプの多機能型で、測定した2点の温度差表示が可能です。

見やすい大型ディスプレイ、バックライト付きです。

センサープローブ別売
(EA701BA-11A~-23、EA701SF-1~4からお選びください。)

トレーサビリティ校正・JCSS校正:接続するセンサにより校正が可能

注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.