

品番 : EA701X-14

品名 : -25/ +250°C 放射温度計



販売価格	9,000円(税抜) / 9,900円(税込)		
カタログ価格	9,000円(税抜) / 9,900円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/12/18 18:29現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0818ページ		



仕様

メーカー	テストー(testo)	型番	05608051 (testo805)
測定範囲	-25~250°C	距離係数	1:1
分解能	0.1°C	測定精度	±1°C(-2~+40°C) ±2°C(-20~-2.1°C) ±3°C(-25~-21°C) ±1.5°C (+40.1~+150°C) 測定値の±2%(+150.1~+250°C)
放射率	0.95(固定)	電源	CR2032×1個(付属)
サイズ	31(W)×19(D)×80(H)mm	重量	28g
応答速度	1秒以下	動作温度	0~+50°C
保管温度	-20~+65°C	電池寿命	約40時間(標準)
材質	ABS(透明部はPMMA使用)	保護等級	IP65

ホールド機能

表面温度を非接触で測定する、小型の赤外放射温度計です。

防水性にも優れているため、食品管理など、食品分野での使用に最適です。

入荷した商品やスーパー・マーケットの冷蔵キャビネットをチェックする場合、ボタンを押すだけで、商品の温度を記録できます。

ホールド機能により測定値を表示したままにできるので、転記ミスの軽減にも役立ちます。

ポケットに収めて持ち運び、使う時に簡単に取り出すことができます。

スポット比1:1で、至近距離での温度測定に適しています。

1つのボタンを操作するだけで、測定対象の表面温度を非接触で測定できます。

商品の荷台全体や冷凍冷蔵設備全体の温度を測定する場合には、スキャンモードを使用して連続測定を行います。

注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.