

品番：EA701XC-12

品名：-50℃/+1100℃ 放射温度計

	販売価格25,600円(税抜)／28,160円(税込)			
	カタログ価格25,600円(税抜)／28,160円(税込)			
	在庫数最新在庫: 0 (2025/06/26 00:05現在)			
	商品入数	1	販売単位	台
	カタログページ			



仕様

メーカー	カスタム (CUSTOM)	型番	IR-306
測定範囲	放射温度測定: -50～+1100℃ Kタイプ熱電対測定: -50～+1370℃	距離係数	30:1
測定精度	放射温度: ±4℃(-50～0℃)、 ±1.5%rdgまたは±2℃のどちらか大きいほう(0℃～+500℃)、 ±2%rdg(500℃以上) K熱電対: ±1.5%rdgまたは±1℃の大きいほう	分解能	0.1℃(999.9℃以下)、1℃(1000℃以上)
放射率	0.10～1.00(0.01ずつ可変)	機能	バックライト、オートオフ、Hi/Lowアラーム、99グループ分メモリー、トリガロック
サンプリング	約4回/秒	電源	9V角型電池×1個(付属)
電池寿命	約7時間(アルカリ電池使用時)	サイズ	59(W)×120(D)×198(H)mm
重量	286g	付属品	取扱説明書(保証書付)、Kタイプ熱電対センサー
-50～+1100℃の表面温度が測定可能。			
Kタイプ熱電対温度計による温度測定も可能なハイブリッドタイプ。			
測定位置の目安がわかる2点式レーザーマーカ機能付き。			
電池の消耗を抑えるオートパワーオフを搭載。			

非接触温度測定に加え、Kタイプ熱電対温度測定可能
バックライト付き大型カラー液晶画面
HI(上限)/LOW(下限)アラーム機能付き。
99グループ分のメモリー機能搭載
連続測定に便利なトリガロック機能搭載
PSCマーク認定品
手にフィットして使いやすいガンタイプデザイン。
約1秒で表面温度の測定が可能。
レーザーマーカー付(2ポイント)
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

代替品

	品番	EA701XC-12A
	コメント	変更点:放射温度測定範囲

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.