

品番：EA701XH-7A

品名：-30° /+600° C 放射温度計



販売価格	44,000円(税抜)／ 48,400円(税込)		
カタログ価格	44,000円(税抜)／48,400円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 （2024/05/18 20:34現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0836ページ		



仕様

視野同軸レーザーマーカー			
測定温度範囲	-30～600℃	表示分解能	-30.0～199.9℃:0.1℃、 200～600℃:1℃
測定精度	-30.0～0℃:±3℃、 0.1～200℃:±2℃、 201～600℃:±1%	応答時間	0.5秒/90%
バックライト付			
測定エリアサイズ	1000mmで□30mm	放射率	0.95/0.85/0.70(切替式)
電源	単3電池×2本(付属)	サイズ	56(W)×38(D)×182(H)mm
重量	約250g(電池含む)		
三脚取付ねじ無し			
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。			

代替品

	品番	EA701BC-17
	コメント	変更点:形状、測定範囲



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.