


品番：EA701XK-2

品名：-60° C/+550° C 放射温度計



販売価格	16,000円(税抜)／17,600円(税込)		
カタログ価格	16,000円(税抜)／17,600円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2024/05/30 04:42現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0835ページ		



仕様

メーカー	日置電機 (HIOKI)	型番	FT3700
測定範囲	-60～550℃	分解能	0.1℃
精度	±2℃ (0.0～100℃) ±2%rdg. (100.1℃～500.0℃) ±10%rdg.±2℃ (-35.0～-0.1℃) その他の範囲は規定無し	放射率	0.01～1.00
距離係数 (D:S)	12:1	電源	単4電池×2本 (付属)
サイズ	48(W)×119(D)×172(H)mm	重量	256g (電池含む)
応答時間	1秒(90%応答)	測定波長	8～14μm
機能	連続測定モード Max.Min.Ave測定 アラーム機能 バックライト オートパワーオフ	連続使用時間	140時間 (レーザーマーカ、バックライト、ブザーOFFにて)
付属品	取扱説明書 単四アルカリ乾電池(LR03)×2本 携帯用ケース	照準	2ビームレーザーマーカ (クラス2, 1mW Max.), 赤色
2ポイントレーザーマーカ			
三脚取付ねじ無し			

温度測定場所に応じて選べる2タイプの放射温度計

ワンタッチで手軽に測れるガンタイプ放射温度計

放射温度計だから、危険な場所・届かない場所も簡単に測定

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.