

品番：EA701XK-3

品名：-60° C/+760° C 放射温度計



販売価格	33,000円(税抜)／36,300円(税込)		
カタログ価格	33,000円(税抜)／36,300円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/08/06 07:32現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0819ページ		



仕様

メーカー	日置電機 (HIOKI)	型番	FT3701
測定範囲	-60～760℃	距離係数 (D:S)	30:1
分解能	0.1℃	精度	±2℃ (0.0～100℃) ±2%rdg. (100.1℃～500.0℃) ±10%rdg.±2℃ (-35.0～-0.1℃) その他の範囲は規定無し
放射率	0.01～1.00	放射率補正	3mの距離にてφ100mm
電源	単4電池×2本(付属)	連続使用時間	140時間 (レーザーマーカ, バックライト, ブザーOFFにて)
サイズ	48(W)×119(D)×172(H)mm	重量	256g (電池含む)
応答時間	1秒(90%応答)	測定波長	8～14μm
照準	2ビームレーザーマーカ (クラス2, 1mW Max.), 赤色	機能	・連続測定モード ・Max.Min.Ave測定 ・アラーム機能 ・バックライト ・オートパワーオフ
付属品	・取扱説明書 ・携帯用ケース		
三脚取付ねじ無し			

温度測定場所に応じて選べる2タイプの放射温度計

ワンタッチで手軽に測れるガンタイプ放射温度計

放射温度計だから、危険な場所・届かない場所も簡単に測定

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.