

品番：EA701ZB-4A

品名：赤外線サーモグラフィ(最高温度分解能)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 814,000円(税抜)／895,400円(税込)    |      |   |
| カタログ価格  | 814,000円(税抜)／895,400円(税込)    |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 (2025/06/29 18:57現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ |                              |      |   |



仕様

|                                               |                                           |        |                    |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|--------|--------------------|
| メーカー                                          | テストー (testo)                              | 型番     | 05630885X1         |
| 分解能                                           | 0.03℃以下                                   | 精度     | ±2℃または測定値の±2%      |
| 検出画素                                          | 320×240ピクセル                               | レンズ視野角 | 30°×23°            |
| フレームレート                                       | 33Hz(9Hzも選択可)                             | 防塵・防水  | IP54               |
| 記録容量                                          | SDカード(付属):2GB/約1000画像<br>SDHCカード(別売):32GB | 動作温度   | -15～+50℃           |
| 電源                                            | 専用バッテリー充電池                                | サイズ    | 132×111×253mm      |
| 重量                                            | 1570g                                     | ディスプレイ | 4.3LCD/320×240ピクセル |
| 0.03℃温度分解能で、小さな温度も逃さず表現                       |                                           |        |                    |
| 画像データ自動整理機能「場所認識」搭載                           |                                           |        |                    |
| タッチパネルとジョイスティックのデュアル操作                        |                                           |        |                    |
| 解析・レポート用ソフトウェア付                               |                                           |        |                    |
| 測定範囲                                          | -30～650℃                                  |        |                    |
| 標準レンズ付(30°)                                   |                                           |        |                    |
| デモンストレーションご希望の方は弊社までご相談下さい。(TEL:06-6532-6226) |                                           |        |                    |

代替品

|                                                                                   |                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|  | <div>品番EA701ZB-3B</div> <div>コメント代替品はございません。</div> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.