

品番 : EA701ZC-11

品名 : -20℃/+380℃ 赤外線サーモグラフィー



販売価格	78,800円(税抜) / 86,680円(税込)		
カタログ価格	78,800円(税抜) / 86,680円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/06/07 13:42現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

メーカー	カスタム(CUSTOM)	型番	THG-01
可視カメラ機能付			
センサー	32×32 赤外線温度センサー、湿度センサー、CMOSセンサー	検出器	解像度:32×32(1024)ピクセル、測定視野角:33°×33°、フォーカス:固定、焦点距離:0.1m、フレームレート:6Hz、測定波長:8~11.5μm
可視カメラ(分解能)	0.2メガピクセル	表示器	2.8型カラーLCD、タッチパネル
放射率補正	0.01~1.00(可変)	オートパワーオフ	30秒~30分30秒(可変)
ボタン	7ボタン(電源、上/下/右/左/、メニュー、測定)	メモリー	本体内:最大10,000枚 外部:microSDカード64GBまで(別売)
画像フォーマット	静止画:BMP、JPEG 動画:MP4	使用温湿度	-10~+50℃、0~85%RH (但し、結露のないこと)
保存温度	-20~+60℃、80%RH以下 (但し、結露のないこと)	充電時間	約5~6時間
連続使用可能時間	約6時間(フル充電にて)	PCとの接続	USB接続 (画像転送/バッテリー充電)
重量	約220g	校正	可

電源	内蔵充電池 (3.7Vリチウムイオン充電池 2500mAh、交換不可)	サイズ	66(W)×48(D)×215(H)mm
付属品	USBケーブル、キャリングケース	測定精度	温度:±2%rdg、±2℃の大きい方、湿度:±5%RH
分解能	温度:0.1℃、湿度:1℃	測定範囲	温度:-20～+380℃、湿度:0～80%RH
熱画像と可視画像を同時に表示、重ね合わせることが可能			
全ての画素に温度情報を保有			
温度分布を視覚で捉え、温度異常を素早くチェック			
デモ対応品			
電気設備点検、食品、建築物点検、機械設備点検に			
タッチパネル採用			
小型・軽量			
380℃まで測定			
湿度測定			

代替品

	<p>品番 EA701ZC-21</p> <p>コメント 変更点:測定範囲</p>
---	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.