

品番：EA702G-2B

品名：[CH4/410A]ガス検知器



販売価格	111,000円(税抜) / 122,100円(税込)		
カタログ価格	111,000円(税抜) / 122,100円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/03 16:19現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0030ページ		



仕様

メーカー	新コスモス電機	型番	XP-702III L-F
検知能力	11.2g/年	検知ガス	都市ガス/R410A
検知可能濃度	都市ガス:10ppm フロンガス:30ppm	検知方式	熱線型半導体式
検知表示	断続音及びアラームランプの点滅	電源	単3電池×2本(付属)
サイズ	38(W)×32(D)×135(H)mm(突起部を除く)	重量	190g(電池、レザーケースを含む)
防爆構造	本質安全防爆(Exia II BT3 Ga) (レザーケース装着の場合)	IP値	22(レザーケース装着時)
応答速度	5秒以内 (フロンガスは除く)	連続使用時間	約12時間(単3形アルカリ乾電池)[常湿・常温において]
使用温湿度	-20~50℃、85%RH以下(但し、結露なきこと)	付属品	レザーケース、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、自在型アタッチメント、ダストフィルタ、ハンドストラップ、ハンドストラップ等

代替フロンと可燃性ガス切替式

電池残量や警報音・操作音のON/OFFがわかりやすいLCD表示

アラームランプを2箇所搭載

アタッチメントの角度が自在に変化
ポンプ復旧スイッチを搭載
ガス排気モードをオート化
照明ランプ搭載で暗い場所での作業に便利
ごく微量なガス漏れを探知するポータブル型の可燃性ガス探知器
防爆構造(レザーケース装着時)
警報音は、ガス濃度変化に応じてゆっくりとした断続音が徐々に早くなり、高濃度になると連続音でお知らせするのでガス漏れ箇所の特定に最適です。
高圧ガス保安協会(KHK)検定合格品(要指定)
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.