

品番：EA702GC-10

品名：[メタン・都市ガス]可燃性ガス検知器



販売価格	58,300円(税抜)／ 64,130円(税込)		
カタログ価格	58,300円(税抜)／64,130円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 （2025/05/29 16:53現在）		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	FUSO	型番	GS-21
使用温度	5～40℃	電源	単3アルカリ電池×4本
サイズ	50(W)×40(D)×218(H)mm	プローブ長	426mm
重量	275g	対象ガス	イソブタン(R600a)・メタン・エタノール・LPG・水素・13A・LNG・CNG・都市ガス等

●危険濃度に達したり、警報が鳴りましたら、直ちにガス爆発、ガス中毒、酸素欠乏等の事故を防ぐために必要なすべての処理をして下さい。

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

代替品

	品番EA702GC-16A コメント変更点:使用温度、プローブ長
--	--